


Mikromotor STRONG 108EI

Mikromotor Strong 108EI jest przeznaczony do zabiegów chirurgicznych w jamie ustnej. Może być też stosowany do zabiegów chirurgicznych u zwierząt. Współpracuje ze standardowymi końcówkami stomatologicznymi (kątnice, prostnice).



Kątnica Strong ACL(B)-01C


Pierwsza kątnica typu przyciskowego. Pracuje z prędkościami do 35000obr./min ze stosunkiem prędkości 1:1.



Wiertło pracuje z mimośrodkowością na poziomie 0,01mm, przez co zapewnia precyzyjność użytkowania. Możliwość wielokrotnej sterylizacji w temperaturze 134°C.

Kątnica ACL(B)-01C		
Pędzłość obrotowa	Waga	Wymiary [mm]
35000	46g	L-83 D-19 D1-8

Przykładowe zastosowanie



Charakterystyka

- silnik ze szczotkami węglowymi
- standardowe złącze ISO do kątnic i prostnic
- maksymalna prędkość obrotowa 35 000 obr./min.
- możliwość sterylizacji parą w temperaturze 134°C
- istnieje możliwość podłączenia końcówek stomatologicznych o dowolnym kącie, zgodnie z rozmiarami standardów międzynarodowych.

Mikromotor Strong 108EI		
L1	L2	D
D1		
Pędzłość obrotowa	Waga	Wymiary [mm]
35000	140g	L-120 L1-31,7 L2-88 D-26,8 D1-99

Współpracujące zasilacze:

STRONG 207B
STRONG 207A
STRONG 90N

- Mikrosilnik
- Gwarancja 1 rok
- Instrukcja w języku polskim